Art.-Nr. 707267

3-Phasen-Spot
Focaris, 37 W, DALI, 2700/3000/4000 K, Schwarz

DEKOLIGHT

CCT · DALI · Phase · Ra>90 · SDCM<3





Besonderheiten

- stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel
- kein Reflekorwechsel notwendig
- homogenes Lichtbild
- opt. Wabenfilter erhältlich

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Gehäusefarbe	Schwarz
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Phasenschalter, Korridorfunktion DALI, Notstromfähig
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	37 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	198-264 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Dimmbereich min./max.	1-100 %
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	180-280 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	180-280 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Neutralweiß/Warmweiß
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	3015/3450/3450 lm
Abstrahlwinkel	15 Grad
Abstrahlwinkel 2	60 Grad
UGR	17

Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	355 Grad
Lichtaustrittsflächen	1 STK
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Vorne
Länge	238 mm
Breite	118 mm
Höhe	180 mm
Artikelgewicht	1287 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Oberflächentemperatur max.	70 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK04
Einschaltstrom max.	18 A / 2,8 µs
Max. Anzahl je LS B10	33 STK
Max. Anzahl je LS B16	53 STK
Max. Anzahl je LS C10	53 STK
Max. Anzahl je LS C16	85 STK
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	50000 STK
Energieverbrauch	37 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

EL · IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com