Art.-Nr. 707270

3-Phasen-Spot
Focaris, 37 W, DIM, 2700/3000/4000 K, Weiß

DEKOLIGHT

CCT | Phase | Ra>90 | SDCM<3





Besonderheiten

- stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel
- kein Reflekorwechsel notwendig
- homogenes Lichtbild
- opt. Wabenfilter erhältlich

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat	**Breite**	118 mm
Gehäusefarbe	Weiß	**Höhe**	181 mm
Montageart	Aufbaumontage	**Artikelgewicht**	1221 g
Montageort	Innen		
Montagefläche	Deckenmontage	**Arbeitstemperatur**	-10 bis 55 °C
Funktionen	Phasenschalter	**Lagertemperatur**	-20 bis 60 °C
		Oberflächentemperatur max.	70 °C
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	**IP Schutzart**	IP 20
Leistungsaufnahme	37 W	**IK Schutzklasse**	IK04
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	**Einschaltstrom max.**	48 A / 50 µs
Eingangsspannung	198-264 V/AC	**Max. Anzahl je LS B10**	13 STK
Netzgerät inkl.	Ja	**Max. Anzahl je LS B16**	20 STK
Dimmbar	Ja	**Max. Anzahl je LS C10**	20 STK
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer	**Max. Anzahl je LS C16**	32 STK
Bewegungsmelder	Nein		
		Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	**Lebensdauer L80 / B10**	50000 h
		Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Lichtfarbe	Neutralweiß/Warmweiß	**Schaltzyklen**	50000 STK
Farbtemperatur	2700/3000/4000 K	**Energieverbrauch**	37 kWh/1000h
Farbkonsistenz	3 SDCM	**Energieeffizienzklasse Lichtquelle**	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	3015/3450/3450 lm		
Abstrahlwinkel	15 Grad		
Abstrahlwinkel 2	60 Grad		
UGR	17		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Drehwinkel	355 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Vorne		
Länge	158 mm		

IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com