
**Art.-Nr. 707283**

# Lichtbandsystem
# Sanotrunk Universal Spot Double, 60 W, DALI, 4000 K, Weiß






**Besonderheiten**

- Sanierungslösung für T5 / T8 Lichtbandsysteme
- Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich
- einfache, schnelle und sichere Montage
- kompatibel mit führenden Herstellern
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- Notstromfähig
- mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten
- individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Weiß |
| **Durchgangsverdrahtung möglich** | Ja |
| **Halogenfrei** | Ja |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Funktionen** | Phasenschalter, Notstromfähig, Korridorfunktion DALI |
| **Lieferumfang** | 2x Sicherheitsseil<br>2x Reflektor |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistung wählbar** | 60 W, 58 W, 56 W, 54 W, 52 W, 50 W, 48 W, 46 W, 44 W, 42 W, 40 W, 38 W, 36 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,3 W |
| **Eingangsspannung** | 180-264 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Dimmbereich min./max.** | 1-100 % |
| **Ansteuerung** | DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Spannungsbereich DC** | 180-264 V/DC |
| **Spannungsbereich Notbeleuchtung** | 180-264 V/DC |
| **EOFI** | 100 % |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Lichtfarbe** | Neutralweiß (NW) |
| **Farbtemperatur** | 4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 3 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |

| | |
|---|---|
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 8580 lm |
| **Lichtausbeute** | 143 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 36 Grad |
| **UGR** | 22 |
| **Schwenkwinkel** | 90 Grad |
| **Drehwinkel** | 355 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 2 STK |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 764 mm |
| **Breite** | 65 mm |
| **Höhe** | 144 mm |
| **Artikelgewicht** | 2392 g |
| **Arbeitstemperatur** | -25 bis 50 °C |
| **Lagertemperatur** | -25 bis 85 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 65 °C |
| **IP Schutzart** | IP 40 |
| **IK Schutzklasse** | IK04 |
| **Einschaltstrom max.** | 25,1 A / 346 µs |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 7 |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 12 |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 12 |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 20 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 130000 h |
| **Lebensdauer L80 / B10** | 72000 h |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 85000 h |
| **Schaltzyklen** | 50000 |
| **Energieverbrauch** | 60 kWh/1000h |

**Art.-Nr. 707283**

**Lichtbandsystem**
**Sanotrunk Universal Spot Double, 60 W, DALI, 4000 K, Weiß**

| | |
|---|---|
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |