

Zahradní svítidlo 35 W/230 V, Nautilus Spike, GU10

SLV®



Obj. č.: 57 41 33

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zahradního svítidla Nautilus Spike.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



1. Účel použití

Tento zahradní reflektor může sloužit jako osvětlení na zahradu či jiná místa, reflektor je určen k zapíchnutí do země pomocí zemního kolíku. Svítidlo je napájeno ze síťové zásuvky 230V/50Hz.

2. Bezpečnostní předpisy

- Před použitím reflektoru jej pečlivě zkontrolujte, pokud je poškozen nebo napájecí kabel, v žádném případě jej nepoužívejte a zlikvidujte podle platných předpisů.
- Nesměřujte světelný kužel do obličejů osob a nikdy se nedívejte přímo do reflektoru – hrozí nebezpečí poškození zraku. Nikdy se nedotýkejte krycího skla, je-li reflektor v provozu, hrozí nebezpečí popálení.
- Reflektor bývá horký ještě nějakou dobu po tom, co byl zapnutý, předtím než jej uložíte, tedy počkejte, než vychladne. Neuskladňujte jej po použití.
- Dodržujte minimální vzdálenost od hořlavých předmětů. Nikdy reflektor neinstalujte a nepoužívejte na anebo blízko hořlavých předmětů. Svítidlo ničím nepřikrývejte, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu. Nikdy na reflektor nic nezavěšujte nebo nepřipevňujte, zvláště ne žádnou dekoraci.
- Neodborné modifikace či úpravy nejsou povoleny a to z důvodu homologace a bezpečnosti.
- Jako zdroj napětí může být použita pouze 230V/50Hz síťová zásuvka.
- Svítidlo nikdy nepřipojujte k jinému zdroji. Ujistěte se, že svítidlo pracuje spolehlivě.

3. Pokyny k použití

Tento výrobek slouží výhradně k osvětlení.

- Smí být provozován pouze, je-li důkladně upevněn
- Nesmí být vystaven silnému mechanickému zatížení nebo silnému znečištění
- Pokud byl při skladování znečištěn nebo vystaven vlhkosti, smí být provozován pouze po důkladné kontrole stavu.
- Nesmí být modifikován ani jinak přestavován.

4. Obsluha

Abyste předešli možným zraněním nebo poškození svítidla či jiných předmětů, vyměňujte žárovku před dosažením její životnosti.

Před výměnou žárovky svítidlo nejprve odpojte od síťové zásuvky!

Nechte žárovku před výměnou nejprve vychladnout, jinak hrozí nebezpečí popálení!

Používejte pouze žárovky, vhodné pro tento typ svítidla, označení je uvedeno na typovém štítku.

Při použití jiného typu žárovky hrozí nebezpečí vzniku požáru, poškození výrobku nebo může vést k poruše.

Výměna žárovky

Odstraňte kryt a krycí sklo s těsněním. Vyjměte použitou žárovku. Při vkládání nové žárovky použijte kus látky. **Nedotýkejte se žárovky holými rukama.** Opatrně ze žárovky očistěte případné otisky prstů. Vložte novou žárovku a pootočte s ní o čtvrt otáčky doprava, čímž dojde k jejímu zajištění. Svítidlo dejte dohromady v opačném pořadí, než v jakém jste jej rozmontovali.

Po každém otevírání svítidla zkontrolujte a očistěte těsnění. Těsnící plocha těsnění musí být čistá. Tento způsob údržby zajistí, že svítidlo vyhovuje příslušné třídě ochrany (IP65).

Těsnění musí být perfektně uloženo a zajištěné, šroubky utahujte křížem proti sobě, aby bylo zajištěno důkladné utěsnění.

5. Údržba a čištění

Následující vlivy prostředí mohou mít negativní vliv na povrchovou úpravu svítidla:

- Kyselý déšť nebo kyselá půda
- Posypová sůl
- Umělá hnojiva, zvláště pak v záhonech
- Jiné chemické sloučeniny (např. herbicidy)
- Vysoká koncentrace soli ve vzduchu
- Čistící prostředky

Chraňte svítidlo adekvátním způsobem před těmito nepříznivými vlivy, abyste předešli nechtěným změnám na povrchu svítidla.

1. Reflektor čistíte pouze, je-li **vychladlý a odpojený od elektrické sítě** pomocí suchého měkkého hadru. **Pokud nebudete postupovat v souladu s tímto upozorněním, riskujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo popálením** v průběhu čištění. Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky a/nebo chemikálie.
2. Udržujte sklo reflektoru čisté. Pokud je sklo velmi znečištěné, např. hmyzem, použijte na jeho vyčištění navlhčený hadr – nikdy nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky.
3. Světelný zdroj (žárovka) vydrží velmi dlouho.

6. Montáž (smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář)

Před jakoukoliv činností na svítidle odpojte nejprve napájecí kabel od síťového napětí. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


Používejte pouze díly, které jsou součástí dodávky s výrobkem nebo které jsou zmíněny v **příslušenství**! V opačném případě by nemusela být montáž bezpečná a **hrozilo by nebezpečí ohrožení života nebo vzniku požáru!**

Prohlédněte vnitřek svítidla na přítomnost volně se **pohybujících částí**. Pokud se takové předměty, které nejsou nikde popsány, ve svítidle nacházejí, reflektor nesmí být provozován. **Hrozí nebezpečí výskytu elektrického napětí na krytu svítidla!**

Příložený montážní materiál použijte pouze v případě, je-li vhodný pro místo montáže svítidla. Pokud to možné není, tak použijte montážní materiál, který je v souladu s místem montáže. Použijete-li nevhodný montážní materiál, hrozí nebezpečí uvolnění svítidla a případně následného zranění osob.

Místo montáže

- Výrobek je přizpůsoben pro montáž do země.
- Vyberte místo, kde není montáž nebezpečná (např. o svítidlo nemůže nikdo zakopnout nebo do něho vrazit)
- **Světelný výstup** by měl být umístěn alespoň tak daleko od osvětlovaného povrchu, jak je uvedeno na typovém štítku svítidla jako **minimální vzdálenost**:



Věnujte zvláštní pozornost snadno hořlavým předmětům (např. listům).

7. Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

8. Technické údaje

Provozní napětí:	230V / 50 Hz
Příkon:	max. 35 W
Světelný zdroj (žárovka):	HV Halogen GU10
Úhel natočení:	180°
Ochranná třída:	I
Barva:	Stříbrno-šedá
Třída ochrany:	IP65
Patice:	GU10
Rozměry (Ø x V):	95 mm x 160 mm (hlava reflektoru)

9. Záruka

Na zahradní svítidlo poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/8/2012