


CK1,6-ED-0,50ST AG

Obj.č.: 1663349



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663349>

Svinutý lisovací dutinkový kontakt 1,6, samostatný kolíkový kontakt, průřez vodiče 0,5 mm², postříbřený

| Údaje | |
|----------------------|--|
| EAN |  |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85366990 |
| Váha brutto v kusech | 0,00068 kg |
| Informace v katalogu | Strana 407 (CAT-4-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

| Elektrické parametry | |
|----------------------------|--|
| Poznámka | pro držáky kontaktu HC-M-12, HC-M-EMC, HC-D, HC-DD a VC-D, kvalita lisovaného spojení se určuje pomocí DIN EN 60 352-2 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanické parametry | |
| Průřez přípoje | 0,5 mm ² |

| | |
|------------------------------|-------|
| Průřez přípoje AWG | 20 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 8 mm |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |

Obecné parametry

| | |
|--------------------|--|
| Provedení | Kolík - samostatný kontakt |
| Řada | HC-M-12 |
| Technika připojení | Lisovaný spoj |
| Pokyn pro montáž | Při napětích < 5 V a proudech < 5 mA se doporučují pozlacené kontakty. pro držák kontaktu HC-M-12.., HC-M-03/04.., HC-M-17.., HC-M-EMV.., HC-D.., HC-DD.., VC-D.. |

Údaje o materiálu

| | |
|--------------------------|--------------|
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | postříbřený |

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---------------|-------------------------|---|
| Nářadí | | |
| 1676734 | CK1,6/2,5-MWZ | Montážní nástroj, pro lisovací dutinkové kontakty CK 1,6... při malých průřezích vodiče |
| 1687419 | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Lisovací kleště pro svinuté kontakty CK 1,6 ED... a CK 2,5 ED... |
| Obecně | | |
| 1884869 | VC-EW 1,6 | Uvolňovací nástroj, pro svinuté a stočené CK- 1,6-...kontakty |

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.