Art.-Nr. 730520

Pollerleuchte
Faro 60, 12 W, 3000 K, Dunkelgrau

DEKOLIGHT

IK10 IP65 SDCM<5 UGR<19





Besonderheiten

- blendfreies, nach unten gerichtetes Licht (größer 98 %)
- Linsenoptik für weite homogene Ausleuchtung mit bis zu 6 / 8 / 12 m Durchmesser
- IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
- besonders hochwertige und massive Bauweise
- schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703
- seewasserbeständig

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Graphitgrau RAL 7024 || Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Nightsaver, Seewasserbeständig, Notstromfähig
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	12 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Spannungsbereich DC	200-264 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	200-264 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	570 lm
Abstrahlwinkel	360 Grad
Abstrahlwinkel 2	160 Grad
UGR	19

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten, Seite
Höhe	600 mm
Durchmesser	100 mm
Sockelhöhe	60 mm
Sockel H x Ø	60 x 90 mm
Sockeldurchmesser	90 mm
Arbeitstemperatur	-30 bis 45 °C
Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
Oberflächentemperatur max.	49 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK10
Einschaltstrom max.	2,4 A / 202 µs
Max. Anzahl je LS B10	104
Max. Anzahl je LS B16	166
Max. Anzahl je LS C10	117
Max. Anzahl je LS C16	187
Lebensdauer L70 / B50	72000 h
Lebensdauer L80 / B20	70000 h
Lebensdauer L80 / B50	72000 h
Schaltzyklen	100000 STK
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Garantie (Jahre)	5

EL IP65

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 730520

Pollerleuchte
Faro 60, 12 W, 3000 K, Dunkelgrau

