
Art.-Nr. 731228

Wandaufbauleuchte
Achernar Down, 1x max. 50 W GU10, Weiß





ACHERNAR mit viel Flexibilität: Der GU10-Sockel im schlichten Aluminium-Druckgussgehäuse ermöglicht die freie Wahl des Leuchtmittels für jede Anwendung.

Besonderheiten

- wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Einscheiben-Sicherheitsglas
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Nightsaver
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 50 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	108 mm
Durchmesser	63 mm
Sockellänge	15 mm
Sockel L x B x H	15 x 49 x 58 mm
Sockelbreite	49 mm
Sockelhöhe	58 mm
Artikelgewicht	386 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com