Art.-Nr. 731229

Wandaufbauleuchte
Achernar Down, 1x max. 50 W GU10, Hellgrau





ACHERNAR mit viel Flexibilität: Der GU10-Sockel im schlichten Aluminium-Druckgussgehäuse ermöglicht die freie Wahl des Leuchtmittels für jede Anwendung.

Besonderheiten

- wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsgrau A RAL 7042 || Hellgrau
Material Lichtaustritt	Einscheiben-Sicherheitsglas
Anwendungsbereich	Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, geschützte und ungeschützte Gebäudefassaden, Gebäudeeingänge und Außenwände, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Nightsaver
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 50 W

Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	108 mm
Durchmesser	63 mm
Sockellänge	15 mm
Sockel L x B x H	15 x 49 x 58 mm
Sockelbreite	49 mm
Sockelhöhe	58 mm
Artikelgewicht	386 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
Garantie (Jahre)	5