Art.-Nr. 843531

3-Phasen-Spot
Eventus RF-smart, 30W, RF+Zigbee, RGB/CCT, Schwarz





Besonderheiten

- dreh- und schwenkbar
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- RGB = 3x 6W (max. 18W)
- 2700K / 6000K = 1625 lm / 1800 lm, 2x 30W (max. 30W)
- max. Gesamtleistung 30W
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Soft-On / Soft-Off für sanftes Ein- / Ausschalten
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehre-

Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Gehäusefarbe	Schwarz
Oberflächenstruktur	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Phasenschalter
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	30 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	RGB/Warmweiß/Kaltweiß
Farbtemperatur	2700-6000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	1800 lm
Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Lichtaustrittsflächen	1

Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Vorne
Länge	205 mm
Breite	76 mm
Höhe	246 mm
Artikelgewicht	555 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

IP20 5 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com