

TECHNICKÉ PARAMETRY + ÚČEL POUŽITÍ

FKtechnics[®]

CONRAD
partner

eurolite[®]

Záblesková výbojka

Obj. č.: 58 21 23 (čirá)



CONRAD
ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICE.

Účel použití stroboskopické výbojky

Tato xenonová záblesková výbojka je určena pro zašroubování do žárovkové objímky (patice) „E 27“ s napájecím napětím 230 V ~ / 50 Hz. Záblesky této výbojky o frekvenci 60 až 80 záblesků za minutu jsou vidět až do vzdálenosti 3 km. Tato stroboskopická lampa je určena k vytváření poutavých světelných efektů například na diskotékách nebo jako dekorace výkladních skříní. Dále můžete tuto výbojku využít pro signalizační a poplachová zařízení. Její malá hmotnost dovoluje snadné vytvoření světelných řetězců.

Tato výbojka je určena pouze pro používání ve vnitřních prostorách. Vzdálenost mezi výbojkou a osvětlovanou plochou nesmí být menší než 50 cm.

Jiný způsob použití této výbojky, než bylo výše popsáno, může být příčinou vzniku škod, za které v žádném případě neručíme. Kromě jiného by toto mohlo být spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, požáru, úrazu elektrickým proudem atd. Nedodržíte-li výše uvedené pokyny a bezpečnostní předpisy, provedete-li jakékoliv změny ve vnitřním zapojení výbojky, zanikají jakékoliv nároky za záruky a v žádném případě nebudeme ručit za následné škody, které by z toho vyplynuly.

Bezpečnostní předpisy

Tuto výbojku nevystavujte přílišné vlhkosti vzduchu a chraňte ji před vlhkem a mokrem. Nikdy neotvírejte její pouzdro! Buďte obzvláště opatrní při manipulaci se síťovým napětím 230 V. Dodržujte předpisy úrazové zábrany. Konstrukce této výbojky odpovídá ochranné třídě II. Tato výbojka je opatřena ochrannou izolací.

Nesledujte přímo očima záblesky této stroboskopické výbojky. Tyto záblesky mohou způsobit u osob trpících epilepsií epileptické záchvaty. Nepoužívejte nikdy výbojku s prasklým ochranným krytem. Buďte zvláště opatrní za přítomnosti dětí, neboť se nejedná o žádnou dětskou hračku. Tato výbojka nepatří do rukou malých dětí a neodborníků (absolutních laiků).

Technické údaje

Provozní napětí:	230 V ~ / 50 Hz
Patice (objímka):	E 27
Příkon:	5 W
Frekvence záblesků:	1 – 3 Hz
Hmotnost:	61 g
Rozměry (délka x průměr):	117 x 51 mm