Výtah z online katalogu

# SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH YE

Obj.č.:: 1457872



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1457872

Vestavná zástrčka sběrnicového systému, se žlutým nosičem kontaktů, 4pólová, M12-SPEEDCON, stíněná, s kódováním A, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M16, s přímým pájeným spojem

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 24.08.2010

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 617086 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85366990 |
| Váha brutto v kusech | 0,01414 kg |
| Informace v katalogu | Strana 62 (PC-2011) |

## Technické údaje

### Obecná data

| | |
|---|---|
| jmenovitý proud při 40 °C | 4 A |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Počet pólů | 4 |
| Vnitřní odpor | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |

| | |
|---|---|
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |

**Obecné parametry**

| | |
|---|---|
| Normy/předpisy | Konektor M12 IEC 61076-2-101 |
| Kódování | A - Standard |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Krytí | IP67 |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PA 66 |
| Materiál rýhovaná matice | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Materiál těsnění | NBR |
| Způsob montáže | Montáž zezadu stěny Pg9 s plochou maticí |
| Způsob připojení | Pájecí trny |
| Délka pájecích kontaktů | 6 mm |
| ukazatel stavu | ne |

## Certifikáty/Osvědčení


Aprobace GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

## Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky





Výkres v měřítku




M12 přídavný zástrčkový spoj





Montážní otvor s ochranou proti protočení pro závit Pg9




Čelní pohled M12

Schématický výkres




Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním A, pohled ze strany zástrčky

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.