
Art.-Nr. 843540

Erdspießstrahler
RF-smart, Wide-Spot, 12W, RGB+2700-6500 K, Schwarz

DEKOLIGHT

IP65 | RF-smart | RGB+CCT | zigbee





Besonderheiten

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- RGB 3 x 3 W (max. 9 W), CW / WW 2 x 12 W (max. 12 W), max. Gesamtleistung 12 W
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-Smart Komponenten (Repeater-Funktion)
- steuerbar mit RF-Smart Funkfernbedienungen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Gehäusefarbe	Anthrazit
Montageort	Innen, Außen
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	12 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungslänge Primär	1 m
Leitungseinführung Anzahl max.	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	RF-Smart, ZigBee 3.0
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2700-6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1100 lm
Lichtausbeute	91,6 lm/W
Abstrahlwinkel	60 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Schwenkwinkel	355 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Vorne
Länge	70 mm
Breite	80 mm
Höhe	170 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-30 bis 70 °C
IP Schutzart Leuchte	IP 65
IP Schutzart Stecker	IP 44
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000 STK
Energieverbrauch	12 kWh/1000h
EEI	F

IP65 | 5 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com