FOSCAM C8M

4K 8 MP Dualband WLAN Indoor-Überwachungskamera mit intelligenter Personen- und Haustiererkennung, Bewegungs- und Geräuscherkennung sowie integrierter Alarmsirene (schwarz)

EAN: 6954836099216



Die Foscam C8M ist eine moderne Überwachungskamera für den Einsatz in Innenräumen wie Zuhause oder Büro. Mit 4K-Auflösung und 8 Megapixeln (3840 x 2160 Pixel) liefert die Kamera detailreiche, klare Bilder. Das lichtstarke 2,8-mm-Objektiv mit F1,6 und die Infrarot-Nachtsicht bis zu 8 Metern sorgen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für eine zuverlässige Darstellung.

Die intelligente Erkennung unterscheidet zwischen Personen und Haustieren wie Hunden und Katzen. Zusätzlich stehen Bewegungs- und Geräuscherkennung zur Verfügung. Bei erkannten Ereignissen kann die Kamera Benachrichtigungen über die Foscam App auslösen und Aufzeichnungen starten.

Dualband-WLAN mit Wi-Fi 6 ermöglicht die Verbindung über 2,4 GHz oder 5 GHz und sorgt für eine schnelle, stabile Funkverbindung mit geringer Verzögerung. Für eine einfache Einrichtung werden außerdem Bluetooth und QR-Code unterstützt.

Für die direkte Kommunikation verfügt die C8M über Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher. Zusätzlich ist eine Alarmsirene mit bis zu 110 dB integriert, die bei Bedarf zur akustischen Abschreckung eingesetzt werden kann.

Mit einem diagonalen Blickwinkel von 124,5° erfasst die Foscam C8M einen großen Bildbereich. Die Kamera lässt sich **manuell** horizontal um 360° und vertikal um 310° ausrichten. Der integrierte Magnet in der Halterung ermöglicht eine flexible Montage auf geeigneten Metallflächen; alternativ ist eine Befestigung mit Schrauben möglich.

Die Foscam C8M ist mit Google Home und Amazon Alexa kompatibel. Dadurch kann der Live-Stream auf unterstützten Smart-Home-Geräten angezeigt und die Kamera in bestehende Systeme eingebunden werden.

Über die Foscam App für iOS und Android ist der Fernzugriff auf Livebild, Ereignisse und Einstellungen möglich. Für die Nutzung am Computer steht außerdem die Foscam VMS Software für Windows und macOS zur Verfügung.

Aufzeichnungen lassen sich auf einer microSD-Karte mit bis zu 512 GB, lokal, per FTP oder im Foscam Cloud-Speicher sichern. WDR unterstützt eine ausgewogene Bilddarstellung in kontrastreichen Szenen; zusätzlich steht ein 20-facher Digitalzoom zur Verfügung.

Highlights

- 4K 8 MP-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) für detailreiche Bilder
- H.264+/H.264-Videokomprimierung, WDR und 20-facher Digitalzoom
- 2,4 GHz/5 GHz Dualband-WLAN mit Wi-Fi 6
- Infrarot-Nachtsicht bis zu 8 Meter
- Bluetooth- und QR-Code-Einrichtung
- Personen-, Haustier-, Bewegungs- und Geräuscherkennung
- Zwei-Wege-Audio und integrierte Alarmsirene bis zu 110 dB
- Manuelle Ausrichtung: Horizontal 360° / Vertikal 310°
- microSD-Speicher bis 512 GB sowie lokaler, FTP- und Cloud-Speicher
- Kompatibel mit Google Home und Amazon Alexa
- Foscam App für iOS/Android und Foscam VMS für Windows/macOS

Technische Daten

Bildsensor	Sensor-Typ	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	Max. Auflösung	8,0 Megapixel (3840 x 2160)
	Min. Beleuchtungsstärke	0 Lux (mit IR-Beleuchtung)
Objektiv	Objektiv-Typ	f = 2,8 mm; F1,6
	Blickwinkel	Diagonal: 124,5°; Horizontal: 108°; Vertikal: 59,8°
Video	Bildkomprimierung	H.264+/H.264
	Auflösung	4K (3840 x 2160) 2 M / 20 fps, 1080P (1920 x 1080) 1 M / 20 fps, 720P (1280 x 720) 1 M / 15 fps
	Stream	Dualstream
	Bildanpassung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe einstellbar
	Bild spiegeln	Umdrehen und spiegeln
	Infrarot-Modus	Automatisch und manuell
	Schwenk-/Neigewinkel	Manuell: Horizontal 360° / Vertikal 310°
	Sichtbarkeit bei Nacht	9 IR-LEDs, Nachtsichtbereich bis zu 8 m
Audio	Eingabe/Ausgabe	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, Zwei-Wege-Audio
	Audio / Sirene	PCM/AAC; integrierte Alarmsirene bis zu 110 dB
Netzwerk	Ethernet	1x 10/100 Mbps RJ45-Anschluss
	WLAN-Standard	2,4 GHz/5 GHz Dualband, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Datenrate	IEEE 802.11b: 11 Mbps (max.) IEEE 802.11g: 54 Mbps (max.) IEEE 802.11n: 150 Mbps (max.) IEEE 802.11ax: 286,8 Mbps (max.)
	WLAN-Sicherheit	WPA, WPA2
	Fernzugriff	P2P
	Konfigurationsmodus	Bluetooth-Verbindung und QR-Code
	Netzwerk-Protokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
Systemanforderungen	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), macOS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App)
Weitere Funktionen	Erkennung	Bewegungs-, Geräusch-, Personen- und Haustiererkennung (Hunde und Katzen)
	Alarmierung	per E-Mail, FTP und Foscam App bei erkanntem Ereignis
	Benutzerkonten	Drei Stufen der Benutzerrolle
	WDR	Verbesserung der Bildqualität in kontrastreichen Szenarien
	Zoom	20-facher Digitalzoom
	Speicherung	microSD-Karte bis 512 GB, lokaler und FTP-Speicher, Foscam Cloud-Speicher
	Intelligenter Assistent	Unterstützt Alexa und Google Home
Strom	Stromversorgung	USB-C, 5 V / 2 A
	Stromverbrauch	< 8,5 W
Allgemein	Farbe	Schwarz / Weiß
	Abmessungen (L x B x H)	70 x 70 x 120 mm
	Nettogewicht	102 g
	Betriebsbedingungen	-10 °C bis 50 °C; 20 % bis 85 % rF, nicht kondensierend
	Lagerbedingungen	-20 °C bis 60 °C; 0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend

Lieferumfang

- Foscam C8M Überwachungskamera (schwarz)
- Kurzanleitung
- Netzwerkkabel
- USB-C-Kabel
- Netzteil
- Montagematerial (Schrauben und Dübel)