NachhaltigIT

api π

HP ProDesk 600 G4 MP

TecXL - technik wie neu

- Refurbished TecXL
- Windows 11 Pro 64Bit
- 24 Monate Garantie
- Artikel 581113



Zustand:	Refurbished - TecXL
O/S Betriebssystem:	Windows 11 Pro 64-Bit
Hersteller:	HP
Modell:	ProDesk 600 G4
Gehäuseform:	Mini-PC
Prozessor:	Intel Core i5-8500T (8. Generation)
Kerne:	6x
Taktung pro Kern:	2.10 GHz
Grafik:	Intel UHD Graphics 630 Shared Memory
Arbeitsspeicher:	8GB DDR4
max. Erweiterung:	32GB DDR4 / 2. Bänke
Festplatte:	256GB SSD
Laufwerk:	ohne
Kommunikation:	LAN, (Kein WLan oder Bluetooth vorhanden)
Schnittstellen:	6 x USB A3.0, 2 x Dispalyport, LAN RJ-45, Audio/out 1 x PCI Express x16
Software:	ESET HOME Security Essential (3 Geräte - 1 Jahr) LibreOffice
Abmessung:	177 x 175 x 34 mm
Gewicht:	1250 Gramm
Garantie:	24 Monate

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderung und Irrtum vorbehalten.

