Artikel-Nr: 5221615
Wannenleuchte





Wannenleuchte LUNA ECO MC 1.6m PCO 1x24/30/33/39W 120° 3800/4700/5200/6000lm 830/835/840 DVOhne SK I

LUNA ECO MC 1585mm PCO 1x24/30/33/39W 120° 3800/4700/5200/6000lm, 3.000, 3.500, 4.000K, SK I, ohne DV. Die preiswerte Wannenleuchte LUNA ECO ist für den 1:1-Ersatz oder die Neuinstallation in Werkstätten, Gängen und Feuchträumen konzipiert. Sie verfügt über eine schlagfeste opalisierte Polycarbonat-Abdeckung, alterungsbeständige Silikondichtungen und das PRACHT-Klammersystem für eine einfache Montage.

- Licht für den Alltag
- EASY. ECONOMIC.
- ideal für Garagen, Keller, Lager und Werkstätten.
- 3 pol. DV Sets im Zubehör erhältlich
- einfacher 1:1 Ersatz für Leuchtstoffröhren
- Deckenseitige Leitungseinführung: links, rechts & mittig

GTIN	4018098448525
Statistische Warennummer	94054231

MASSE UND GEWICHTE

Länge	1585 mm
Breite	74 mm
Höhe	79 mm
Nettogewicht	1,51 kg

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom	6000 lm
Systemleistung	39 W
Lichtausbeute	154 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	D

MONTAGE UND WARTUNG

Optionale Montageart	Pendel, Decke
Standard Montageart	Decke

MATERIAL

Werkstoff der Abdeckung	PCO - Polycarbonat OPAL
Werkstoff des Gehäuses	PC-Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel | LED-Reihen | lampig	1
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	228
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5
Betriebsgerät austauschbar	Ja, durch Fachperson(al)
Lichtquelle austauschbar	Ja, durch Fachperson(al)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ENEC	nein
Dimmtyp	Ohne Dimmfunktion
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schutzklasse	SK I
Leitungsschutz B10A	22 Leuchten
Leitungsschutz B16A	36 Leuchten
Leitungsschutz C10A	37 Leuchten
Leitungsschutz C16A	60 Leuchten
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	2,0 kV
Spannungsspitzenschutz U (L-N)	1,0 kV
Durchgangsverdrahtung mm²	Ohne
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart gem. ETIM	AC/DC
Kennzeichnung IFS geeignet	nein
Notbeleuchtungstauglich	Nein
Nennspannung	220–240 V 0/50/60 Hz

LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlwinkel	120 °
Lichtlenkung	breitstrahlend
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	24 / 25

BELASTBARKEIT

Außenbereich (Leuchte)	Geschützter Außenbereich*
Rebuildfähig	nein
IK-Stoßfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Tierhaltung	Nicht geeignet
Vandalismusschutz	nein
Garantie	3 Jahre
max. Tiefsttemperatur	-20 °C
max. Höchsttemperatur	35 °C

VERPACKUNG

VPE 1	
Einheit	Karton
Inhaltsmenge	1 Stück
Länge	1,60 m
Breite	0,08 m
Höhe	0,08 m
Bruttogewicht	1,80 kg
VPE 2	
Einheit	Palette
Inhaltsmenge	108 Stück
Länge	1,60 m
Breite	0,76 m
Höhe	1,03 m
Bruttogewicht	211,40 kg

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

REACH-Info	nein
REACH-Listdate	2026-02-04
Kennzeichnung Markt	CE
Kennzeichnung Produkt	RoHS, WEEE

Zubehör (Optional)

Artikel-Nr:	Bezeichnung
5552137	DV-Set 1,5m LUNA ECO, 3x1,5mm², Durchgangsverdrahtungs-Set, starre Leitung, Terminalblock

* Geschützter Außenbereich:
  Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleiten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 14.10.2026

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.