

PAB-SK 15

Obj.č.: 1013287


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013287>

Nosiče štítků, průhledná, nepotíštěné, Způsob montáže: Lepení,
Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm

Údaje

EAN	 4 017918 013691
Balení	500 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,00035 kg
Informace v katalogu	Strana 299 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	15 mm
Šířka (a)	9 mm
Barva	průhledná
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 60 °C

Obsažené látky	bez silikonu
Materiálem	PVC

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
0824813	UC-WMT (15X 4) BU CUS	Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, modrá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0824812	UC-WMT (15X 4) CUS	Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0824814	UC-WMT (15X 4) RD CUS	Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, červená, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0824815	UC-WMT (15X 4) YE CUS	Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, žlutá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0819398	UC-WMT (15X4)	Označovač kabelů, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0829475	UC-WMT (15X4) BN	Označovač kabelů, Podložka, hnědá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0829478	UC-WMT (15X4) BN CUS	Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, hnědá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0821030	UC-WMT (15X4) BU	Označovač kabelů, Podložka, modrá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0824040	UC-WMT (15X4) GN	Označovač kabelů, Podložka, zelená, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm

0824820	UC-WMT (15X4) GN CUS	Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, zelená, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0824037	UC-WMT (15X4) OG	Označovač kabelů, Podložka, oranžová, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0824821	UC-WMT (15X4) OG CUS	Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, oranžová, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0821043	UC-WMT (15X4) RD	Označovač kabelů, Podložka, červená, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0825361	UC-WMT (15X4) VT	Označovač kabelů, Podložka, fialová, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0826791	UC-WMT (15X4) VT CUS	Označovač kabelů, lze objednat: na způsob rohože, fialová, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm
0819408	UC-WMT (15X4) YE	Označovač kabelů, Podložka, žlutá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Vsunutí, průměr kabelu: 0,6-50 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.