Datenblatt

FUJITSU ESPRIMO K558

RETEQ Artikel-Nr.	**G210459-004A3**
EAN/ GTIN	**4250563466607**
Zustand	**Sehr gut**

System

CPU Serie	Intel Core i5 Gen. 9
CPU Modell	Core i5 9500
CPU Turbo	bis 4.40GHz
CPU Taktrate	6x 3.00GHz
CPU Kerne	6x
CPU Threads	6 CPU Threads
CPU Cache	9MB
Integrierte Grafikkarte	Intel UHD 620
Speicher	8GB RAM
Speicher-Art	DDR4
Speicher-Bauform	SO-DIMM
Speicher-Slots (bestückbar)	2 RAM Bänke
Speicher (Maximum)	32GB
Festplatte 1 Kapazität	256GB
Festplatte 1 Technologie	SSD
Optisches Laufwerk	DVD-RW
Webcam	ja
Integriertes Mikrofon	ja

Display

Displaygröße	23.8"
Auflösung	FHD 1920x1080
Display Art	matt (entspiegelt)

Software

Windows 11 Fähig	Ja
Betriebssystem	Windows 11 Pro
InternetSecurity Software	Norton 360 Deluxe OEM Version 3 User 25GB Cloud 12M PKC

Schnittstellen

USB 3.2 Anschlüsse	nein
USB 3.1 Anschlüsse	4x
USB 2.0 Anschlüsse	3x
Display Port	1x
RJ45	1x RJ45

Allgemein

Farbe	Schwarz
Breite in cm	56,0
Höhe in cm	44,6
Tiefe in cm	25,8
Gewicht in KG	9,7
Herstellerland	DE
Zolltarifnummer	84715000

Zubehör

Standfuss	mit Standfuß

Datenblatt

FUJITSU ESPRIMO K558

RETEQ Artikel-Nr.	**G210459-004A3**
Integrierte Lautsprecher	ja
Höhenverstellbar	nein
Neigbar	ja