Netgear GS310TPv2 - Switch - 2+/L3 Lite - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x SFP - Desktop - wandmontierbar - PoE+ (55 W)



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS310TP-200EUS
EAN/UPC	0606449175929

Beschreibung

NETGEAR GS310TPv2 - Switch - 2+/L3 Lite - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (55 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR GS310TPv2 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - 2+/L3 Lite - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	55 W
Leistung	Bandbreite: 20 Gbit/s Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 14 Mpps
Kapazität	Paketpuffer-Speicher: 512 KB Multicast-Gruppen: 256 VLAN-Unterstützung: 64 DHCP-Spionageeinträge: 256 Prioritäts-Warteschlangen: 8 IPv4-Routen (statisch): 32 ARP-Einträge: 512
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, IPv4, Syslog, HTTP, HTTPS, TFTP
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Auto VoIP, Store-and-Forward, WRR, SP, MAC based VLAN, Voice VLAN, Auto Voice VLAN, Auto Video VLAN, ICMP IRDP, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, STP Support, Schutz vor DoS-Angriffen, Kabeltest, Many-to-One-Port-Spiegelung, Port Rate Limiting, IGMP Snooping, EEE, geschützte Schnittstellen, DHCP-Snooping, dynamische VLAN-Zuweisung, duale Firmware-Images, VLAN-Unterstützung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, QoS, CoS, ToS, Guest VLAN, MAC-Abriegelung, SNTP Client, DHCP-Client, ACL Support, PoE An-/Aus-Schalter, PoE-Scheduling, 802.1x-Authentifizierung

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ab (LLDP)
Stromversorgung	DC 54 V 1.25 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.6 cm x 10.1 cm x 3 cm
Gewicht	610 g
Lokalisierung	Europa

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.