ATEN VS0108HA HDMI HighSpeed Video-Splitter, 8 Ports

Artikelnummer	14.01.6732
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VS0108HA
EAN (Einzelstück)	4710423779945





Der HDMI-Splitter VS0108HA ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle gleichzeitig auf acht HDMI-Bildschirmen anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z.B. DVD-Player, Satellitendecoder und alle HDMI-Bildschirme.
Außerdem ist der HDMI-Splitter VS0108HA HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection), sodass er eine kostengünstige Lösung für Heimkinoanwendungen, Schulungen und Verkaufspräsentationen ist.

• Erlaubt den Anschluss von einer HDMI-Signalquelle an bis zu acht HDMI-Bildschirme gleichzeitig
• HDMI- (3D, Deep-Color, 4kx2k) und HDCP-kompatibel
• Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4kx2k und 1080p Full HD
• Mit EDID Expert-Technologie:
- EDID-Bibliothek mit voreingestellten EDID-Konfigurationen
- Auswahl des EDID-Modus
- Leitet die EDID-Daten eines Bildschirms an die Signalquelle weiter
• Eingebauter, bidirektionaler RS-232-Port zur verbesserten Systemsteuerung
• Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
• Große Übertragungswege - bis 15 m (24 AWG)
• Unterstützt bis zu 340MHz Bandbreite für optimale Bildqualität
• Plug-and-play - keine Softwareinstallation erforderlich

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	HDMI-Video-Splitter
Lieferumfang	1x VS0108HA HDMI-Splitter mit 8 Ports 1x OAD9-1B05-30EG Netzteil 1x Montagekit 1x Benutzerhandbuch
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	1
Ausgänge	8
Eingänge Video	1x HDMI Buchse
Ausgang Video	8x HDMI Buchse
Max. Auflösung	Bis 4K bei 60 Hz (4:2:0)
Gewicht	1,74 kg
Abmessungen (HxBxT)	43,72 x 15,78 x 4,40 cm