ATEN VS102 2-Port VGA Video Splitter

Artikelnummer	14.01.6384
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VS102
EAN (Einzelstück)	4710423771932

VGA-Grafik-Splitter mit 2 Ports (250 MHz)

Der Grafik-Splitter VS102 leitet das Grafik-Eingangssignal an 2 Ausgänge mit je 250 MHz weiter. Außerdem können Sie das Grafiksignal mithilfe des Gewinnreglers verstärken, sodass Übertragungswege von bis zu 65 m möglich sind.

• Ein Grafikeingang wird auf 2 Grafikausgänge verteilt
• Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 8 Grafiksignale
• Unterstützt bis zu 250 MHz Bandbreite
• Große Übertragungswege - bis 65 m *
• Hohe Grafikauflösung - bis 1920 x 1440
• DDC-, DDC2-, DDC2B-kompatibel (nur an Port 1)
• Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA- und Multisync-Monitore
• Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac und Sun.
• Kompaktes Design mit bequem zu erreichenden Anschlüssen auf der Oberseite - lässt sich flach auf den Tisch legen oder hängend an der Wand montieren

* Bildinhalte, die lange Übertragungswege über ein VGA-Kabel zurücklegen, können Pegel- und

erleiden.

Lieferumfang

1x Grafik-Splitter mit 2 Ports
1x 0AD6-1909-03EG Netzteil
1x Benutzerhandbuch

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	VGA-Video-Splitter
Schnittstelle	VGA
Eingänge	1
Ausgänge	2
Max. Bandbreite	250 MHz