Rademacher 26401055, Wechselstrommotor (AC), Servomotor, 16 RPM, 121 W, 10 Nm, 230 V

RolloTube M-line MLIS 10/16PZ

Gruppe	Hausautomatisierung
Hersteller	Rademacher
Hersteller Art. Nr.	26401055
EAN/UPC	4031909023407

Beschreibung

RADEMACHER 26401055. Produkttyp: Wechselstrommotor (AC), Typ: Servomotor. Rotationsgeschwindigkeit (max.): 16 RPM, Ausgangsleistung (max.): 121 W, Drehmoment (max.): 10 Nm. AC-Spannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Stromstärke: 0,53 A. Länge (mm): 48,5 cm, Kabellänge: 2,5 m

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produkttyp	Wechselstrommotor (AC)
Typ	Servomotor
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	16 RPM
Ausgangsleistung (max.)	121 W
Drehmoment (max.)	10 Nm
AC-Spannung	230 V
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Stromstärke	0,53 A
Länge (mm)	48,5 cm
Kabellänge	2,5 m