


## DFS-SP-H 2,5

Obj.č.: 3061431

uzavírací


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3061431>

 Víko příruby, Délka: 35,8 mm, Šířka: 4,5 mm, Výška: 24,7 mm,  
Barva: šedá

Údaje	
EAN	 4 046356 556477
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,00181 kg
Informace v katalogu	Strana 435 (CAT-3-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
11.01.2010


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Popis výrobku

k nasazení na zástrčku SP-H 2,5/... a PP-H 2,5/...

### Technické údaje

#### Obecně

Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

**Rozměry**

Šířka	4,5 mm
Délka	35,8 mm
Výška	24,7 mm

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Další výrobky**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Obecně</b>		
3061392	ST 2,5-QUATTRO/2P-FS	Uzavírací příruba, Šířka: 5,2 mm, Výška: 35,3 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
3061402	ST 2,5-QUATTRO/4P-FS	Uzavírací příruba, Šířka: 5,2 mm, Výška: 35,3 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
3061389	ST 2,5-TWIN/1P-FS	Uzavírací příruba, Šířka: 5,2 mm, Výška: 35,3 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
3061376	ST 2,5/1P-FS	Uzavírací příruba, Šířka: 5,2 mm, Výška: 35,3 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
3061415	ST 2,5/2P-FS	Uzavírací příruba, Šířka: 5,2 mm, Výška: 35,3 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
3061428	STTB 2,5/2P-FS	Uzavírací příruba, Šířka: 5,2 mm, Výška: 40 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.