Durable 508923, 8 kg, 53,3 cm (21 Zoll), 96,5 cm (38 Zoll), 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, Silber

21 - 27" - 8 kg - VESA 75 x 75/100 x 100 - silver

Gruppe	Zubehör TFT/LCD-TV
Hersteller	Durable
Hersteller Art. Nr.	508923
EAN/UPC	4005546998442

Beschreibung

Durable 508923. Höchstgewichtskapazität: 8 kg, Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität: 53,3 cm (21 Zoll), Maximaler Bildschirmdurchmesser: 96,5 cm (38 Zoll), Minimale VESA-Halterung: 75 x 75 mm, Maximale VESA-Halterung: 100 x 100 mm. Neigungswinkelbereich: 0 - 110°. Produktfarbe: Silber

Hauptmerkmale

	Allgemein
Höchstgewichtskapazität	8 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität	53,3 cm
Maximaler Bildschirmdurchmesser	96,5 cm
Minimale VESA-Halterung	75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung	100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich	0 - 110 °
Produktfarbe	Silber