Flexibler LED Bodenspot aus rostfreiem Edelstahl, IP65, mit verstellbarem Lichtk...

Bodeneinbaustrahler

UVP: 138,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311323
Material	Stahl-rostfrei, Aluminium
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230-240 V
Leistungsaufnahme	6 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Lichtaustritt	oben
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	600 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Hauseingang, Garage & Carport
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße	(H) 115 mm (B) 135 mm (L) 145 mm
Produktgewicht	1.4 kg