Netgear GS316PP - Switch - unmanaged - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

Desktop - wandmontierbar - PoE+ (183 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS316PP-100EUS
EAN/UPC	0606449146912

Beschreibung

NETGEAR GS316PP - Switch - unmanaged - 16 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (183 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR GS316PP - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	183 W
Leistung	Non-blocking-Bandbreite: 32 Gbit/s ¦ Packet-Puffergröße: 1 MB ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.448.000 pps ¦ Latenz (64-Byte-Pakete): 3.7 µs
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DiffServ-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), SOHO (Small Office/Home Office), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 10.2 cm x 2.7 cm
Gewicht	880 g
Lokalisierung	Europa

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.