


**SACC-M12FS-5CON-PG11-M PWR**

Obj.č.: 1404418

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1404418>

Konektory, 5-pólový, přímá zásuvka M12, Kódování A, Šroubové připojení, Rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, Kabelové šroubení Pg11, Vnější průměr kabelu 8 mm ... 10 mm

**Údaje**

EAN	 4 046356 694506
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,029 kg
Informace v katalogu	Strana 23 (CAT-4-2013)

**Poznámky k produktu**

WEEE/RoHS-compliant since:  
06.09.2011



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Nářadí</b>		
1212046	CRIMPFOX 6H	<b>Lisovací kleště</b> , pro koncovky vodiče podle DIN 46228, 0,14 - 6 mm <sup>2</sup> , odjistitelný nucený uzávěr, boční zavedení
1208445	SACC BIT M12-D20	Zásuvný nástavec k montáži volně osaditelných konektorů SACC M12, kromě konektoru M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1208429	TSD 04 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,4 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M12
1212158	WIREFOX 6SC	Odizolační nářadí, pro vedení a vodiče (speciálně také pro vedení odolná proti zkratu a zemnímu zkratu) 1,5 - 6 mm <sup>2</sup> , samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm <sup>2</sup> pružné /1,5 mm <sup>2</sup> tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný

### Obecně

3200263	A 1,5 - 7	Lisovací dutinka, Délka: 7 mm, Barva: stříbrná
---------	-----------	--


### Výkres/schéma

Výkres v měřítku



přímá zásuvka M12 x 1

Schématický výkres



Osazení pólů zásuvky M12, 5pólová, s kódováním A, pohled ze strany zásuvky

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.