

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH

Obj.č.: 1557549


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1557549>

Vestavný zástrčkový konektor senzoru/aktoru, zásuvka, 8pólová, M12-SPEEDCON, s kódováním A, stíněná, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M12, s přímým spojem technikou THR

Údaje

EAN	 4 046356 284066
Balení	60 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01058 kg
Informace v katalogu	Strana 90 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
02.03.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	2 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	8
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
----------------------------	-------------------------------------

Obecné parametry

Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Cykly zapojení	≥ 100
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál těla úchytky	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	FKM / EPDM
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M12 x 1 s plochou maticí
Způsob připojení	Spoj technikou THR
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Vlastnosti přenosu (kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
--------------------------------	--

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




Výkres v měřítku




M12 přídatný zástrčkový spoj




Balení THR-Tray



Výřez v pouzdru pro dvoudílné vestavné spojky (nebo vestavná spojka) M12, s THR a vlnovým pájeným spojem, varianta 1




Výřez v pouzdru pro dvoudílné vestavné spojky (nebo vestavná spojka) M12, s THR a vlnovým pájeným spojem, varianta 2



Výřez v pouzdru pro upevňovací závit M12, montážní stěna s průchozím vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou jako ochranou proti přetočení)

Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M12, 8pólová, s kódováním A, pohled ze strany zdířky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.