Brilliant

click-licht.de Ihr Lichtstudio

LED Deckenleuchte Kassandra in Silber und Chrom 4x 3W 1200lm GU10 4-flammig

Deckenleuchten

UVP: 83,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F (A–G)

Artikelnummer	A-630820
Material	Metall
Farbe	Silber, Chrom
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	3 W
Max. Leistung	4x 7 W
Fassung	4x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	4x 300 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Treppenhaus
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	eckig, rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 105 mm (B) 220 mm (L) 220 mm (Ø) 50 mm
Produktgewicht	1.027 kg