Brilliant

click-licht.de Ihr Lichtstudio

LED Wandleuchte Hanni in Silber 2x 3W 600lm GU10 2-flammig IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 49,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F A↑G

Artikelnummer	A-630671
Material	Edelstahl
Farbe	Silber
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	3 W
Max. Leistung	2x 35 W
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Lichtaustritt	oben und unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 300 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon, Garage & Carport
Stil	Modern

Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 195 mm (T) 120 mm (Ø) 85 mm
Produktgewicht	0.892 kg