


FL SM PATCH 1,0 LC-LC

Obj.č.: 2989187



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2989187>

Osazený kabel s optickými vlákny, kabel break-out, skleněné vlákno jednovidové 9/125 μm, zástrčka: LC/ LC, krytí IP20, pro pokládání uvnitř kabelových kanálů nebo rozvaděčů, délka: 1 m

Údaje	
EAN	 4 046356 354738
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85444210
Váha brutto v kusech	0,0257 kg
Informace v katalogu	Strana 400 (CAT-8-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.03.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Typ kabelu	
Typ kabelu	Optická vlákna Singlemode
Vnější plášť	
Vnější plášť, materiál	FRNC
Vnější plášť, barva	žlutá

vnější plášť, prvky odlehčující tah	nekovové provedení aramidové příze
Vnější průměr max.	5,7 mm

Dílčí žíla

Dílčí žíly pro modul	2
Dílčí žíla, průměr	2,8 mm

Mechanické vlastnosti

Poloměr ohnutí krátký/stálý	30 mm
stálý poloměr ohnutí	60 mm
stálý příčný tlak	60 N/cm
Pevnost v tahu krátkodobá/stálá	600 N
Teplota prostředí (provoz)	-5 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (uložení)	-5 °C ... 50 °C

Všeobecné údaje

Hmotnost kabelu	15,8 kg/km
Odolnost vůči olejům	žádná stálost vůči oleji, benzínu, kyselinám a louhům
chování při hoření	0,36 MJ/m
Bezhalogenovost	dle IEC 60754-2
Odolnost vůči plameni	podle DIN 60332-1-2
Hustota kouře	podle IEC 61034

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Zdířková vložka

2700313	FL SM PATCH COUPLER LC-LC	Spojka, LC/LC, použitelná pro optická vlákna Singlemode
---------	---------------------------	---

1652978	VS-SCRJ-GOF-BU/BU	Zásuvková vložka SCRJ, duplex, pro montážní rám VS-A-F-IP67, použitelná pro skleněná vlákna (Multimode & Singlemode), HCS a polymerová vlákna
---------	-------------------	---

Zástrčka / adaptér

2901788	FL COUPLER SC-DUPLEX	Spojka, SC-Duplex/SC-Duplex, použitelná na Multimode a Singlemode skleněná vlákna, HCS a polymerová vlákna
2799429	PSM-SET-BFOC-LINK/2	Spojka, sada sestávající ze 2 spojek ke spojení zástrček B-FOC

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.