Brilliant

click-licht.de Ihr Lichtstudio

Sockelleuchte Oskar in Rostfarbig E27 IP44

Wegeleuchten

UVP: 46,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr

Artikelnummer	A-631088
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Rostfarbig
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	20 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Zeitlos
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 510 mm (Ø) 120 mm
Produktgewicht	0.918 kg