


# CK1,6-ED-0,50BU AU

Obj.č.: 1674480



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1674480>

Svinutý lisovací dutinkový kontakt 1,6, samostatný dutinkový kontakt, průřez vodiče 0,5 mm<sup>2</sup>, pozlacený

Údaje	
EAN	 4 017918 135386
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00071 kg
Informace v katalogu	Strana 564 (CAT-4-2013)

#### Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

#### Technické údaje

##### Elektrické parametry

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-M-12, HC-M-EMC, HC-D, HC-DD a VC-D, kvalita lisovaného spojení se určuje pomocí DIN EN 60 352-2, pozlacené kontakty se doporučují při $U < 5 \text{ V}$ a $I < 5 \text{ mA}$
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

#### Mechanické parametry

Průřez přípoje	0,5 mm <sup>2</sup>
Průřez přípoje AWG	20
Délka odizolování dílčí žíly	8 mm
Cykly zapojení	≥ 500

#### Obecné parametry

Provedení	Zdířka - samostatný kontakt
Řada	HC-M-12
Technika připojení	Lisovaný spoj
Pokyn pro montáž	Při napětích < 5 V a proudech < 5 mA se doporučují pozlacené kontakty. pro držák kontaktu HC-M-12.., HC-M-03/04.., HC-M-17.., HC-M-EMV.., HC-D.., HC-DD.., VC-D..

#### Údaje o materiálu

Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	pozlacená

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Nářadí</b>		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Montážní nástroj, pro lisovací dutinkové kontakty CK 1,6... při malých průřezích vodiče
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Lisovací kleště pro svinuté kontakty CK 1,6 ED... a CK 2,5 ED...

**Obecně**


1884869

VC-EW 1,6

Uvolňovací nástroj, pro svinuté a stočené CK- 1,6-...kontakty

**Výkres/schéma**

Výkres v měřítku



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.