Shelly 1PM GEN3 - Shelly 1 Gen.3, Schalter, Messaktor, max 16A, 1 Kanal,



Smartes Dimmsteuergerä,t mit LeistungsmessungDer Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 eignet sich fü,r die Steuerung von 0/1-10V-Dimmern und ermö,glicht prä,zises Dimmen mit Leistungsmessung. Er ist nachrü,stbar und kann mit jedem herkö,mmlichen Schalter verwendet werden - den Du zu Hause hast. Unterstü,tzt 0-10V- und 1-10V-Treiber (Lampen - Motoren - Ventile usw.) WLAN- und Bluetooth-gesteuert Shelly Plus Add-On kompatibel: Unterstü,tzt die Verbindung mit der Sensorschnittstelle - um verschiedene Daten zu messen (Luftfeuchtigkeit - Temperatur usw.) Dimmmodus mit einer oder zwei Tasten (Verwendung mit herkö,mmlichen Schaltern) Anpassbare Schwellenwerte und Offsets fü,r Temperatur - Luftfeuchtigkeit und Licht - wenn der Dimmer mit dem Shelly Plus Add-on verwendet wird Leistungsmessung: Prä,zise Ü,berwachung des Energieverbrauchs. Informationen ü,ber Spannung (V) - Strom (A) und Verbrauch (W) werden angezeigt. Schutz: ?berstrom-/Spannungs-/Leistungsschutz ",Nachtmodus",: Stellt die Helligkeit der Beleuchtung wä,hrend der Nachtstunden automatisch auf eine niedrige Stufe. WLAN-Range-Extender & - BLE-Gateway Ausgestattet mit einem neuen Prozessor und grö,ß,erem Flash-Speicher - ESP Shelly Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung ü,ber die Shelly Smart Control App - die meisten Plattformen und Protokolle sowie ü,ber Sprachassistenten. Nutze ihn mit Alexa - dem Home Assistant oder deiner bevorzugten Automatisierungsp

Gruppe	Telefone
Hersteller	Shelly
Hersteller Art. Nr.	SHELLY_1PM_GEN3
EAN/UPC	3800235261798

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	Intelligenter Schalter
Übertragungstechnik	Kabellos
Gehäusematerial	Kunststoff
AC Eingangsspannung	110 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1,2 W
Maximale Schaltspannung (AC)	240 V
Breite	42 mm
Tiefe	16 mm
Höhe	37 mm
Menge pro Packung	1 Stück(e)