


SKS 8-D

Obj.č.: 3240213

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240213>

Svorka stínění, k přímému uložení stínění na vodivých montážních deskách

Údaje

| | |
|----------------------|---|
| EAN |  4 046356 458665 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,0099 kg |
| Informace v katalogu | Strana 523 (CAT-5-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
02.10.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje**Obecně**

| | |
|----------------|----------|
| Počet pater | 1 |
| Počet přípojek | 1 |
| Barva | stříbrná |

Rozměry

| | |
|-------|-------|
| Délka | 18 mm |
|-------|-------|

| | |
|-------|----------|
| Šířka | 12,4 mm |
| Výška | 26,00 mm |

Data připojení

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Min. průřez vodiče, tuhý | 3 mm ² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 8 mm ² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 3 mm ² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 8 mm ² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 12 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 8 |
| Závit šroubu | M4 |
| Způsob připojení | Pružina |

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---------------|----------|---|
| Montáž | | |
| 3025341 | AB-SK | Výložník pro sběrnice |
| 0404428 | AB/SS | Opěra, z izolačního materiálu, s přídržným šroubem, použitelná volitelně pro sběrnici 3 x 10 mm nebo 6 x 6 mm, barva: šedá |
| Obecně | | |
| 0404017 | AK 4 | Napájecí svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Šířka: 7 mm, Barva: stříbrná |
| 0421032 | AKG 4 BK | Připojovací svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Šířka: 7 mm, Barva: černá |

| | | |
|---------|------------|--|
| 0421029 | AKG 4 GNYE | Připojovací svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Šířka: 7 mm, Barva: zeleno-žlutá |
|---------|------------|--|

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.