Industrial Ethernet
IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull plug-in connector according to IEC 61076-3-117 var.14 (PROFINET) in metal, empty enclosure for hybrid plug-in connectors

General ordering data

Type	IE-PH-V14M-RJ
Order No.	1011560000
Version	Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248718696
Qty.	10 pc(s).

Industrial Ethernet
IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Dimensions and weights

Net weight	67.43 g

Temperatures

Operating temperature	-40 °C...+70 °C	Storage temperature	
Installation temperature			

General data

Configuration	Plug housing with labelling tag holder: 9*11 mm; suitable for holding RJ45 and fibre-optic inserts	Housing main material	Zinc diecast
Plugging cycles	750	Protection degree	IP 67
Sheath diameter, max.	10 mm	Sheath diameter, min.	5 mm

Standards

Connector standard	IEC 61076-3-117 Var. 14

Classifications

ETIM 3.0	EC001121	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04		

Approvals

Approvals	c UL us LISTED, ME25
ROHS	Conform

Industrial Ethernet
IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Dimensioned drawing

