



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## Rychlopájecí pistole



**Obj. č.: 58 85 15**

### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup rychlopájecí pistole.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Podmínky pro pájení

Pájecí pistole smí být připojena a provozována pouze na běžné síťové napětí 230 V/ 50 Hz).

Pájecí práce na dílech pod napětím a za nepříznivých podmínek jsou nepřipustné.

Nepříznivé podmínky jsou:

- Mokra nebo příliš vysoká vlhkost vzduchu,
- Prach a hořlavé plyny, páry nebo rozpouštědla,
- Silné vibrace.

Jiné použití, než jaké bylo v předchozím textu popsáno, vede k poškození tohoto výrobku.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do rychlopájecí pistole. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

- Konstrukce pájecí pistole odpovídá třídě ochrany 2 (dvojitá izolace). Je třeba dbát na to, aby izolace krytu nebyla ani poškozena ani zničena. Pájecíka je zkonstruována v třídě ochrany 1 a smí být provozována pouze na elektrické zásuvce s ochranným uzemněním (Schuko).
- Nikdy se pájecí pistole nedotýkejte mokřými nebo vlhkými rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Při pájení dostatečně větrejte. Pájecí a tavící páry mohou být zdraví škodlivé.
- Přípojné kabely musí být chráněny před žárem a ostrými hranami.
- Při pájení noste vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
- V blízkosti pájecí pistole nebo pájecí plochy by se neměli zdržovat děti.
- Pájejte pouze nehořlavé povrchy. Dbejte na okolní materiály, jelikož mohou být poškozeny žárem.

### Uvedení do provozu

- Připojte pájecí pistoli do sítě.
- Po zahřátí a během přestávek bezpečně odkládejte pistoli nejlépe na odkládací stojánek.
- Dbejte na čisté pájecí kontakty.
- Osvětlení pájeného místa se aktivuje stisknutím vypínače v rukojeti.
- Přiložte cínovou pájku k nahřátému pájecímu hrotu.
- Ohřejte pájecí místa a naneste cínovou pájku.
- Ponechejte pájecí místa zchladnout.
- Očistěte pájecí hrot vlhkou houbičkou.
- Po ukončení pájení vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechejte pistoli zchladnout.
- Pájecí hrot nečistěte pilováním, tím se poškozuje.



Nikdy se nedotýkejte horkého pájecího hrotu. Nebezpečí popálení. Po použití ponechejte pájecí pistoli vychladnout. Dbejte na pracovní intervaly pájecí pistole (max. 12 vteřin pájení, potom min. 48 vteřin přestávka).

### Výměna pájecího hrotu

Uvolněte šroubky na pájecím hrotu a vytáhněte použitý pájecí hrot ven. Vložte nový pájecí hrot a pečlivě jej přišroubujte.

### Výměna osvětlení

Vyšroubujte vadnou žárovku z objímky a nahraďte ji novou žárovkou stejného typu.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

	<b>Pájecí pistole</b>
Provozní napětí	230 V~ 50 Hz
Příkon	100 W
Osvětlení	2,2 V / 0,25 W E10 kuželová čočka
Omezení provozní doby	max. 12 sek. potom 48 sek. přestávka

## Záruka

Na sadu rychlopájecí pistole poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/11/2016