



EC 4

Obj.č.: 3240168


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240168>

Evropská svorkovnice z polypropylenu, bílá, ke spojení tuhých vodičů a ohebných vodičů s a bez koncovky s průřezem od 0,5 do 4 mm²

Údaje

EAN	 4 046356 457774
Balení	10 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01781 kg
Informace v katalogu	Strana 514 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
02.10.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	24
Barva	bílá
Izolační materiál	PP
Třída hořlavosti podle UL 94	-

Rozměry

Šířka	16,6 mm
Délka	94,9 mm
Výška	13 mm

Technická data

Jmenovitý proud I_N	32 A (při průřezu vodiče 4 mm ²)
Jmenovité napětí U_N	450 V
Počet pólů	12

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	20
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,75 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,75 mm ²
	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	5 mm
Závit šroubu	M2,6
Utahovací moment min.	0,4 Nm
Utahovací moment max	0,5 Nm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.