Datenblatt





RECOMMENDED P.C.B LAYOUT





MATERIAL
HOUSING : NYLON 6T,UL94V-0
CONTACT : COPPER ALLOYS
PLATED : GOLD-FLASH
COLOR : BLACK

SPECIFICATION
CURRENT : 1A
OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO +105°C
CONTACT RESISTANCE : 20 MILLIOHMS MAX
INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGAOHMS MIN
WITHSTANDING VOLTAFE : 500V AC MIN

A: 8.00 mm B: 3.00 mm C: 3.00 mm