1-Phase Choke

according to EN 61558-2-20



General Data

Frequency: 50 Hz
Circuit: I
Protection Class: IP23
Duty Cycle: 100%
Temperature Clas: Ta40/B

Type	Inductance (mH)	Current (A)	Rated Voltage (V)	Reactive Power (kVAr)	Size (Core Size)	Terminals (mm)	Weight (kg)	Dimension (mm)						
								A	B	C	E1	E2/E3	E4	D/W
IZ4900	**88,00**	**0,90**	400	0,4	EI 48/16	4	0,3	75	43	60	62,0	12,0	17,3	3,5/6,7
IZ4901	**47,00**	**1,60**	400	0,6	EI 60/21	4	0,5	88	54	70	75,0	11,0	19,8	5,5/9
IZ4902	**20,50**	**3,10**	400	1,2	EI 60/21	4	0,7	88	54	70	75,0	11,0	19,8	5,5/9
IZ4903	**14,20**	**4,41**	400	1,8	EI 78/27	4	1,3	114	72	80	97,5	8,6/23,9	18,9	5,2/10
IZ4904	**8,81**	**7,11**	400	2,8	EI 78/27	4	1,3	114	72	80	97,5	8,6/23,9	18,9	5,2/10
IZ4905	**4,74**	**10,50**	400	4,2	EI 84/29	4	1,3	120	75	85	102,5	8,8/23,7	21,5	5,5/10,2
IZ4906	**3,55**	**14,00**	400	5,6	EI 84/43	4	2,3	120	75	100	102,5	15,0/30,0	22,2	5,5/10,2
IZ4907	**2,58**	**20,50**	400	8,2	EI 96/45	10	3,2	133	85	110	115,0	16,3/33,7	25,5	5,5/10,2
IZ4908	**1,97**	**27,50**	400	11,0	EI 96/45	10	3,2	133	85	110	115,0	16,3/33,7	25,5	5,5/10,2
IZ7155	**1,76**	**34,00**	400	13,6	EI 96/59	16	4,1	133	85	129	115,0	23,5/40,5	25,5	5,5/10,2
IZ7156	**1,35**	**40,50**	400	16,2	EI 120/53	35	6,0	172	109	148	150,0	65,0	31,9	8,5
IZ7157	**1,06**	**55,00**	400	22,0	EI 120/53	35	6,1	172	109	148	150,0	65,0	31,9	8,5
IZ7158	**1,00**	**68,00**	400	27,2	EI 120/73	35	7,5	172	109	168	168,0	85,0	29,7	8,5
IZ4885	**17,00**	**2,10**	200	0,420	EI 60/21	4	0,6	88	54	70	75,0	11,0	19,8	5,5/9
IZ4886	**9,70**	**3,60**	200	0,720	EI 60/21	4	0,6	88	54	70	75,0	11,0	19,8	5,5/9
IZ4887	**4,30**	**7,30**	200	1,5	EI 78/27	4	1,3	114	72	80	97,5	8,6/23,9	18,9	5,2/10
IZ4888	**3,10**	**10,50**	200	2,1	EI 78/27	4	1,3	114	72	80	97,5	8,6/23,9	18,9	5,2/10
IZ4889	**1,77**	**17,00**	200	3,4	EI 84/29	4	1,6	120	75	85	102,5	8,8/23,7	21,5	5,5/10,2
IZ4890	**1,25**	**25,00**	200	5,0	EI 96/44	10	2,9	133	85	110	115,0	16,3/33,7	25,5	5,5/10,2
IZ7152	**0,77**	**34,00**	200	6,8	EI 96/45	16	2,9	133	85	119	115,0	16,3/33,7	25,5	5,5/10,2
IZ7153	**0,60**	**48,00**	200	9,6	EI 96/44	16	3,1	133	85	119	115,0	16,3/33,7	25,5	5,5/10,2
IZ7154	**0,40**	**64,70**	200	12,9	EI 96/59	35	4,0	133	85	138	115,0	23,5/40,5	25,5	5,5/10,2
IZ4895	**0,30**	**95,00**	200	19,0	EI 120/53	50	6,1	172	108	180	150,0	65,0	31,5	8,5

Dimensional Drawings:



