SAUTER **HBA 100-0**

Durómetro práctico Shore con indicador de arrastre

Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Prueba di dureza
Grupo de producto	Durómetro analógico Shore
Familia de productos	HB

Sistema de medición

Lectura dureza [d] (Shore)	1
Campo de medición Shore	100
Objeto de ensayo espesor [Min]	6 mm
Escalas de dureza	Shore A
Unidades de medición	HA
Tolerancia (% de [Max])	3%
Fuerza de comprobación para medición de dureza	10 N
Sonda de medición diametro	18 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	115×60×25 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	115×60×25 mm
Material de carcasa	metal
Escala - Tipo de pantalla	Analógico

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	147×98×54 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,46 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761140172
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

1 DAY