SAUTER **HB0 100-0**

Durómetro práctico Shore con indicador de arrastre

Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Prueba di dureza
Grupo de producto	Durómetro analógico Shore
Familia de productos	HB

Sistema de medición

Lectura dureza [d] (Shore)	1
Campo de medición Shore	100
Objeto de ensayo espesor [Min]	6 mm
Escalas de dureza	Shore A0
Unidades de medición	HA0
Tolerancia (% de [Max])	3%
Fuerza de comprobación para medición de dureza	10 N

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	115×60×25 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	115×60×25 mm
Material de carcasa	metal
Escala - Tipo de pantalla	Analógico

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×100×55 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,35 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761140165
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

1 DAY