


„Speciál“ se zvláštními funkcemi



Objednáací číslo: 61 60 60

Jednoduchý REGULÁTOR VÝKONU s ručním ovládáním

Zabudovaný regulátor je především určen k stmívání např. - žárovek a 230 V halogenových svítilen

- halogenových svítilen s magnetickým transformátorem

regulaci např. - ventilátorů, vrtaček a jiných jednofázových indukčních motorů

Označení výrobku

SPECIÁLNÍ regulátor výkonu

CE

1 dílný

1 bílá zásuvka s předřazeným regulátorem (20 – 400 VA)

230 V – 50 Hz 16 A šedá/černá

se zástrčkou a síťovým kabelem	1,5 m(3 x 1,0 mm ²)	0233x0700	1
	3,0 m(3 x 1,5 mm ²)	0233x0730	1
	5,0 m(3 x 1,5 mm ²)	0233x0750	1

SPECIÁLNÍ regulátor výkonu plus

CE

4 dílný

1 bílá zásuvka s předřazeným regulátorem (20 – 400 VA)

3 černé zásuvky trvalého proudu, neřízené

230 V – 50 Hz 16 A šedá/černá

se zástrčkou a síťovým kabelem	1,5 m(3 x 1,0 mm ²)	0231x0700	1
	3,0 m(3 x 1,5 mm ²)	0231x0730	1
	5,0 m(3 x 1,5 mm ²)	0231x0750	1

SPECIÁLNÍ rozbočka elektřiny

Cf

2 dílný k připojení dvou energeticky náročných spotřebičů např. pračky a sušičky prádla

1 bílá zásuvka v závislosti na potřebě elektřiny (sušička)

1 černá zásuvka trvalého proudu, neřízená (pračka)

230 V – 50 Hz 16 A šedá/černá

se zástrčkou a síťovým kabelem	1,5 m(3 x 1,0 mm ²)	0232x0700	1
	3,0 m(3 x 1,5 mm ²)	0232x0730	1
	5,0 m(3 x 1,5 mm ²)	0232x0750	1



Rozbočka elektřiny pro energeticky náročné spotřebiče

Při současném provozu dvou spotřebičů s velkou spotřebou energie, např. automatické pračky a sušičky prádla, dochází často během ohřívání vody pračkou k přetížení síťové zásuvky. SPECIÁLNÍ rozbočka v tu chvíli krátkodobě vypne sušičku a zabrání tak vypnutí pojistek.

Po ukončení ohřevu vody pračkou je sušička opět zapnuta.

2 polohový osvětlený přepínač navíc umožňuje v případě nutnosti odpojit oba spotřebiče od sítě.

Č. výr.



Změny vyhrazeny!