HDC - cajas
HDC IP68 06B SS 2M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Las nuevas bases y capotas RockStar® son resistentes al agua de mar y cuentan con una elevada protección contra impactos, concretamente IP68 e IP69K. Han sido concebidas para trabajar en condiciones ambientales extremas y satisfacen los requisitos de la norma DIN EN 61373 cat. 2 (bogies). Por ello, la gama de bases y capotas resulta ideal para una utilización sin fallos ni mantenimiento de los conectores industriales en los sectores del transporte, del control de tráfico y de la energía, así como en aplicaciones que imponen requisitos muy estrictos. En su diseño se ha tenido muy presente dotar a este producto de una extrema resistencia a interferencias electromagnéticas.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC IP68 06B SS 2M20
Código	1081250000
Versión	HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP68, IP69K, Base cerrada, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
GTIN (EAN)	4032248877317
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas
HDC IP68 06B SS 2M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	80 mm	Anchura (pulgadas)	3,15 inch
Altura	100,5 mm	Altura (pulgadas)	3,957 inch
Profundidad	156 mm	Profundidad (pulgadas)	6,142 inch
Medida de fijación, anchura	127 mm	Medida de fijación, altura	60 mm
Peso neto	898 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-50 °C ... 125 °C

Datos generales

Carcasas EMC	Sí	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de protección	IP68, IP69K

Dimensiones

Distancia entre agujeros longitud A2	127 mm	Entrada de cable	con rosca
Longitud, caja	156 mm		

Versión

Dimensiones de las entradas de cable	M 20	Diseño	Estándar
Entrada de cable	con rosca	Grupo	3
Indicado para ModuPlug®	Sí	Junta	Caucho de silicona
Número de entradas de cable en la parte lateral	2	Número de entradas de cable en la parte superior	0
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior	Tipo	Carcasa básica
Tipo de enclavamiento	Conexión brida-tornillo	Tuercas (internas)	M 20
Versión, cajas	Base cerrada	Versión, sistema de cierre	Conexión brida-tornillo

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Carcasa básica	Entrada de cable	con rosca

General data

Dimensiones de las entradas de cable	M 20	Grupo	3
Tipo de protección	IP68, IP69K		

Material

Color	negro

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Hoja técnica

HDC - cajas
HDC IP68 06B SS 2M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones en línea

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN

HDC - cajas
HDC IP68 06B SS 2M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

