

Solární teploměr do bazénu



Obj. č.: 67 21 02



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního teploměru do bazénu.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek slouží k měření teploty vody v bazénech.

Rozsah dodávky

- Solární teploměr do bazénu
- 1x knoflíková baterie typu LR44

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do solárního teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Solární teploměr nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Výměna baterií

Jakmile jsou segmenty zobrazované na displeji slabé, je třeba vyměnit baterii. Pomocí šroubováku otevřete přihrádku baterie a vyjměte baterii.

Vložte knoflíkovou novou baterii typu LR44, dodržte správnou polaritu (kladný pól směřuje nahoru). Opatrně přišroubujte kryt přihrádky baterie. (sledujte ukazatele)

Pozor: Důkladně přitáhněte šrouby, aby nedocházelo k prosakování vody do teploměru

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytékající nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Obsluha

- Teploměr do bazénu je napájen solární energií. Dobře proto zvažte, kde jej umístíte, protože solární panel potřebuje dostatečné sluneční světlo. Baterie je použita jako záložní zdroj napájení tehdy, když se solárnímu panelu nedostává dostatečně intenzivní sluneční záření.
- Stiskněte ON/OFF tlačítko. Na několik sekund se objeví všechny segmenty LCD displeji. Nyní je teploměr připraven k použití. Na displeji je zobrazena aktuální teplota.
- Pro přepínání mezi jednotkami teploty °C a °F použijte tlačítko °C/°F.
- Stisknete-li MAX/MIN tlačítko, dojde k zobrazení maximální hodnoty teploty (MAX). Na displeji se zobrazí MAX.
- Opětovným stisknutím MAX/MIN tlačítka dojde k zobrazení minimální hodnoty teploty (MIN). Na displeji se zobrazí MIN.
- Stisknutím MAX/MIN tlačítka ještě jednou se vrátíte do normálního režimu zobrazení aktuální teploty.
- Podržíte-li MAX/MIN tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund, dojde k vymazání uložených maximálních a minimálních hodnot (na displeji se zobrazí --.- °C nebo °F) a objeví se aktuálně naměřená teplota.
- Stisknutím ON/OFF tlačítka teploměr vypnete.
- Pomocí přiložené upevňovací šňůrky může být teploměr přichycen k boku bazénu či jezírka. Protáhněte šňůrku očkem na teploměru a přitáhněte.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Záložní baterie:	LR44
Rozsah měření teploty vody:	-20...+50°C (-4...+122°F)
Přesnost:	± 1,0°C (±2,0°F)
Rozlišení:	0,1°C (0,1°F)
Rozměry:	(Ø x D) 80 mm x 135 mm

Záruka

Na solární teploměr do bazénu poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/10/2010