



Šňůrový vypínač

Obj. č. 70 27 77

Obj. č. 70 24 48

Obj. č. 70 24 60

Obj. č. 70 24 61

Obj. č. 70 27 75

Obj. č. 70 27 76

Obj. č. 70 27 74

 NÁVOD K OBSLUZE






Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup šňůrového vypínače. Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

Vlastnosti

Tento výrobek slouží jako 2-pólový, šňůrový vypínač, který se instaluje na pohyblivé vodiče ke spínání různých spotřebičů.

Elektrické připojení



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do šňůrového vypínače. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro vypínače.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Max. proudová zátěž / Napětí	10 (4)* A , 250 V
Rozměry (D x V x Š)	80 x 25 x 30
Svorky pro připojení ochranného vodiče	
Spínač, typ	0 – 1
Šroubové svorky pro kabel	2 x 0,75 mm ² , 3 x 0,75 mm ²
*- 4 A indukční zátěže	

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/02/2017