SAIBW-3/9-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.
Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores redondos de 7/8" transmiten elevadas potencias.
La conexión brida-tornillo se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. Gracias a este sistema el conductor (con terminal tubular opcional) se inserta en los elementos de conexión y se fija con un tornillo. Se trata del sistema clásico de conexión caracterizado por su economía y por permitir la conexión de varios conductores.

Datos generales para pedido

Tipo	SAIBW-3/9-7/8
Código	1291930000
Versión	Conectore hembra de configuración libre, 7/8", Conector hembra acodado
GTIN (EAN)	4050118086799
U.E.	1 Pieza

Hoja técnica

SAIBW-3/9-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	49 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	85 C°	Temperatura de servicio, min.	-20 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos técnicos conectores de libre configuración

Ciclos de enchufado	≥ 50	Codificación	ninguna
Conexión de apantallamiento	No	Diámetros de cable, max.	8 mm
Diámetros de cable, min.	6 mm	Grado de polución	3
Intensidad nominal	12 A	Material capotas	PBT
Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc	Número de polos	3
Prensaestopas	PG 9	Rango de temperatura caja	-40 ... +85 ° C
Resistencia de aislamiento	10^8 Ω	Sección de conexión, máx.	1,5 mm²
Sección de conexión, mín.	0,14 mm²	Superficie de contacto	bañado en oro
Tensión nominal	250 V	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Tipo de protección	IP67		

Normas

Núm. de certificación (cURus)	E307231

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Homologaciones en línea

Homologaciones	c UL us
ROHS	Conformidad

Descargas

Documentación del usuario	Manual
Folleto/catálogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIBW-3/9-7/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos



