ADAP (adaptador, extensiones y reducciones)
ADAP EX M20-M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

La cartera de prensaestopas se completa con múltiples accesorios.

Los adaptadores sirven de pieza de unión entre el orificio y el prensaestopas con distintos tamaños y tipos de rosca.

Datos generales para pedido

Tipo	ADAP EX M20-M25
Código	1737880000
Versión	ADAP (adaptador, extensiones y reducciones), Adaptador, M 20 ,M 25, IP54, laton, niquelado
GTIN (EAN)	4008190958664
U.E.	1 Pieza

ADAP (adaptador, extensiones y reducciones)
ADAP EX M20-M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	49 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos generales

Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Material	laton, niquelado	Nota: Tipo de protección	Sigue las instrucciones de funcionamiento para conseguir una mayor protección IP.
Paso de rosca	1,5	Prensaestopas	Métrico
Tipo de protección	IP54	Tipo de protección con GWDR	IP54
Tuerca (externa)	M 20	Tuercas (internas)	M 25

Números de certificación de prensaestopas

Identificación	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-92-01
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones	EAC
ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Folleto/catálogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN