HDC - cajas
HDC 24D KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.
El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.
El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.
La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.
Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 24D KLU 1M25G
Código	1787460000
Versión	HDC - cajas, Grupo: 4, Tipo de protección: IP65, Carcasa cerrada, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
GTIN (EAN)	4032248204809
U.E.	1 Pieza

Hoja técnica

HDC - cajas
HDC 24D KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	72,4 mm	Anchura (pulgadas)	2,85 inch
Altura	75 mm	Altura (pulgadas)	2,953 inch
Peso neto	236 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Datos generales

Carcasas EMC	No	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable	Superficie	Esmalte en polvo
Tipo de protección	IP65		

Dimensiones

Altura capota B	75 mm	Anchura capota C	43 mm
Entrada de cable	con rosca	Longitud, caja	73 mm

Versión

Dimensiones de las entradas de cable	M 25	Diseño	alto
Entrada de cable	con rosca	Grupo	4
Indicado para ModuPlug®	Sí	Junta	NBR
Número de entradas de cable en la parte lateral	0	Número de entradas de cable en la parte superior	1
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior	Tipo	Extensión del acoplamiento
Tipo de enclavamiento	Enclavamiento longitudinal	Tuercas (internas)	M 25
Versión, cajas	Carcasa cerrada	Versión, sistema de cierre	Enclavamiento longitudinal en la parte inferior

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Extensión del acoplamiento	Entrada de cable	con rosca

General data

Dimensiones de las entradas de cable	M 25	Tipo del enclavamiento	Enclavamiento longitudinal
Grupo	4	Tipo de protección	IP65

Material

Color	gris

Hoja técnica

HDC - cajas
HDC 24D KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Homologaciones en línea

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN

HDC - cajas
HDC 24D KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

