# SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los distribuidores M12 se ofrecen en todas las versiones posibles. Los espacios de conexión M12 4,6 o 8 son de 4 o 5 polos. La salida colectora está diseñada, de forma opcional, como variante con cable fijo, o como variante con capota para autoconexión o con M23. Además, existen otras versiones especiales. Así hay distribuidores 1 a 1 para la libre elección de conexiones o también distribuidores que están permitidos para la zona Ex 1.

## Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Tipo | SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M |
| Código | 1791453400 |
| Versión | Distribuidor pasivo para sensores y actuadores, Versión de capota, 34 m, No |
| GTIN (EAN) | 4032248221158 |
| U.E. | 1 Pieza |

# Hoja técnica

## SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | |
|---|---|
| Peso neto | 3.372 g |

### Temperaturas

| | |
|---|---|
| Temperatura de servicio | - |

### Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Datos de conexión

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prensaestopas | M 20 | Pérdida del distribuidor | Versión de capota |

### Datos del material

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material del distribuidor | Plástico | Material de contacto | CuZn |

### Datos eléctricos

| | |
|---|---|
| Intensidad de corriente máxima admisible por ranura | 4 A |

### Datos técnicos de cable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longitud de cable | 34 m | Número de polos | 4 |

### Datos técnicos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de polos | 4 | Grado de polución | 3 |
| LED | No | | |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000830 | ETIM 4.0 | EC000830 |
| ETIM 5.0 | EC000830 | ETIM 6.0 | EC002585 |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-44-01-08 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-08 | | |

### Homologaciones en línea

| | |
|---|---|
| Homologaciones | |
| ROHS | Conformidad |

### Descargas

| | |
|---|---|
| Folleto/catálogo | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |