Hoja técnica

SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conector M12 con protección IP67 disponible con conexión brida-tornillo o directa.

Datos generales para pedido

Tipo	SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF
Código	1892120001
Versión	Conectore macho de configuración libre, M12, Macho, recto
GTIN (EAN)	4032248647934
U.E.	1 Pieza

Hoja técnica

SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	40,7 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	85 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos técnicos conectores de libre configuración

Ciclos de enchufado	≥ 100	Codificación	D
Conexión de apantallamiento	Sí	Diámetros de cable, max.	8 mm
Diámetros de cable, min.	6 mm	Grado de polución	3
Intensidad nominal	4 A	Material capotas	CuZn
Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc	Número de polos	4
Prensaestopas	PG 9	Rango de temperatura caja	-40 ... +85 ° C
Resistencia de aislamiento	10^8 Ω	Sección de conexión, máx.	0,5 mm²
Sección de conexión, mín.	0,14 mm²	Superficie de contacto	bañado en oro
Tensión nominal	250 V	Tipo de conexión	Conexión directa
Tipo de protección	IP67		

Datos generales

Material capotas	CuZn	Rosca de conexión	M12
Superficie de contacto	bañado en oro	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	≥ 100		

Normas

Conector norma	IEC 61076-2-101

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	10^8 Ω	Tensión nominal	250 V

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Homologaciones en línea

Homologaciones	EAC
ROHS	Conformidad

Fecha de creación 2 de agosto de 2019 1:47:20 CEST

SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval